

品番 : EA763BB-76A

品名 : CDラジカセ



販売価格	13,100円(税抜)／14,410円(税込)		
カタログ価格	13,100円(税抜)／14,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 19:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	東芝(TOSHIBA)	型番	TY-CDH8S
機能	FM、AM、テープ、CD、CD-R/RW	電源	AC100V、または単2電池×6本(別売)
サイズ	300(W)×210(D)×110(H)mm	重量	約1.8kg(乾電池含まず)
消費電力	16W	付属品	電源コード、リモコン

### CDプレーヤー部

チャンネル数	2チャンネルステレオ	サンプリング周波数	44.1kHz
再生可能ディスク	CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)		

### ラジオ部

受信周波数	FM: 76.0～108.0MHz(0.1MHzステップ) AM: 531～1,710kHz(9kHzステップ)		
-------	---	--	--

### カセットテープレコーダー部

トラック方式	4トラック、2チャンネルステレオ	録音方式	ACバイアス録音
消去方式	マグネット消去	早送り・巻き戻し時間	約3分(C60片面)
推奨テープ	ノーマルカセットC60		

## 共通部

スピーカー	φ8cmコーン型(4Ω)×2	電池持続時間	CD再生時:約15時間/ラジオ受信時: 約19時間/テープ再生時:約12時間 (東芝アルカリ乾電池単2形×6本使用時)
実用最大出力	2.0W+2.0W	入出力端子	外部入力端子: φ3.5ステレオミニジャック(LINE IN) マイク入力: φ3.5ミニジャック ヘッドホン出力端子: φ3.5ステレオミニジャック
最大4Wの高出力スピーカー、気分や楽曲に合わせて選べる4つの音質モード機能搭載			
<b>お好み選局搭載</b> FM1、FM2、AMで各5局、最大15局までの放送局(受信周波数)が登録可能。 よく聴く放送局をワンタッチで選局することができます。			
繰り返し再生できる「A-Bリピート」などを新採用 A-Bリピート:聴き直したいフレーズを繰り返し再生することができます。 +10スキップ:CDトラックを10ずつ、まとめてスキップすることができます。 レジューム再生:電源を切っても、次回再生時に、前回停止した位置から再生できます。 スリープタイマー:最大120分までセットできます。設定時間になると、自動的に電源が切れます。			
より見やすく・操作しやすい、奥行きを取らないコンパクトなデザイン			
マイク接続可能			
便利なリモコン付き			

## 代替品

	品番 EA763BB-76B
	コメント 変更:スピーカー出力UP、CDイントロ機能

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.