

品番：EA763BB-76B

品名：CDラジカセ



販売価格	16,300円(税抜) / 17,930円(税込)		
カタログ価格	16,300円(税抜) / 17,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/20 20:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2073ページ		



仕様

メーカー	東芝 (TOSHIBA)	型番	TY-CDH9
電源	AC100V、または単2電池×6本(別売)	機能	FM、AM、テープ、CD、CD-R/RW
サイズ	300(W)×211(D)×110(H)mm(突起物含まず) 301(W)×216(D)×115(H)mm(突起物含む)	重量	約1.9kg(乾電池含まず)
消費電力	16W	付属品	電源コード、リモコン、取扱説明書(保証書付)
スピーカー	φ8cmコーン型(4Ω)×2	実用最大出力	2.2W+2.2W
入出力端子	外部入力端子: φ3.5mmステレオミニジャック(LINE IN) マイク入力: φ3.5mmミニジャック ヘッドホン出力端子: φ3.5mmステレオミニジャック	電池持続時間	CD再生時: 約9時間 ラジオ受信時: 約19時間 テープ再生時: 約12時間 (東芝アルカリ乾電池単2形×6本使用時)
<CDプレーヤー部>			
チャンネル数	2チャンネルステレオ	サンプリング周波数	44.1kHz
再生可能ディスク	CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで)		

	記録されたディスク)		
<ラジオ部>			
受信周波数	FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) AM:531~1,710kHz(9kHzステップ)		
<カセットテープレコーダー部>			
トラック方式	4トラック、2チャンネルステレオ	録音方式	ACバイアス録音
消去方式	マグネット消去	早送り・巻き戻し時間	約3分(C60片面)
推奨テープ	ノーマルカセットC60		
高音質で多機能、便利なりモコン付きのCDラジカセ			
<p>【最大4.4Wの高出力スピーカー搭載】          スピーカーの出力を従来機種種の2.0W+2.0Wから最大4.4W(2.2W+2.2W)に強化。          また、スピーカー周りもメタルグリルに変更。音質も向上しよりパワフルになりました。</p>			
<p>【気分や楽曲に合わせて選べる4つの音質モード】          FLAT / ROCK / JAZZ / CLASSIC が選べる「4つの音質モード」を搭載。気分や楽曲に応じて、好みの音質が楽しめます。それぞれの音質特性を強調した”ROCK”, “JAZZ”, “CLASSIC”は音楽鑑賞に、人の音声聴きやすい“FLAT”は、ニュースを聞いたり、語学学習に向いています。</p>			
<p>【イントロ選曲機能】          CDのイントロから聴きたい曲を選曲し、選曲した曲だけをプログラム再生できます。イントロで曲を確認しながらプログラムできるので便利です。          ※イントロ再生は18秒を待たず、スキップボタンを押せば次の曲へ進みます。</p>			
<p>【お好み選局ボタン搭載】          「お好み選局ボタン」… FM1、FM2、AM で各5局、最大15局までの放送局(受信周波数)が登録可能。よく聴く放送局をワンタッチで選局することができます。</p>			
<p>【語学学習に便利な機能付き】          CDの語学学習に便利な「レジューム機能」、「+10スキップ」、「A-Bリピート」機能を搭載。手軽に語学学習ができます。</p>			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.