

品番 : EA763BB-82

品名 : [2バンド]FM/AM通勤ラジオ(アカウグ /巻取式)



販売価格	6,600円(税抜) / 7,260円(税込)		
カタログ価格	6,600円(税抜) / 7,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 19:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2123ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	RF-NA35R-S
仕様	FM・AMラジオ	サイズ	56.2×16.5×91.8(H)mm
電源	単4電池×2本(付属)	受信周波数	FM:モノラル 76~108MHz AM:モノラル 504~1665KHz
電池持続時間	【単4形パナソニックマンガン乾電池使用時】 ・スピーカー使用(FM受信時/AM受信時):約10時間/約10時間 ・インサイドホン使用(FM受信時/AM受信時):約17時間/約19時間 【単4形パナソニックアルカリ乾電池使用時】 ・スピーカー使用(FM受信時/AM受信時):約27時間/約27時間 ・インサイドホン使用(FM受信時/AM受信時):約46時間/約48時間 【単4形パナソニック乾電池EVOLTA使用時】 ・スピーカー使用(FM受信時/AM受信時):約30時間/約30時間 ・インサイドホン使用(FM受信時/AM受信時):約47時間/約49時間	スピーカー	2.8cm丸形(8Ω)
最大出力	125mW(DC時)	イヤホン出力端子	モノラル(Φ2.5mm 16~32Ω)
重量	74g(電池含む)	付属品	・イヤホン(巻取式)

・ハンドストラップ[®]

胸ポケットにすっきり入る名刺サイズ

音声が聞きやすい「快聴音モード」搭載

デジタルチューナー搭載で選局がかんたん「らくらくチューニング」

暗い場所でも見やすい蛍光色ポインター＆光るダイヤルパネル」搭載

電源を入れて約90分経つと自動的に電源が切れる「オートパワーオフ」機能搭載

※オートパワーオフ機能は解除できません。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.