

品番：EA763BC-105A

品名：Bluetoothイヤホン



販売価格	8,060円(税抜) / 8,866円(税込)		
カタログ価格	8,060円(税抜) / 8,866円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/06 11:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	エレコム	型番	LBT-HSC40BK/E
サイズ(W×D×H)mm	21×95×55	重量(g)	16
周波数範囲	2.4GHz帯	通信距離	10m
充電時間	約2時間、連続通話時間:約8時間	通信方式	Bluetooth標準規格 version5.2
対応Bluetoothプロファイル	HFP、HSP、A2DP、AVRCP	電源	5V(USB充電)
法令対応	TELEC	出力	Bluetooth power class1
変調方式	FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)	A2DPの対応コーデック	SBC
A2DPの対応コンテンツ保護	○:SCMS-T	最大登録可能台数	8台
マルチポイント(同時待受け)	対応	連続再生最大時間	約11時間 ※音量を50%に設定した場合の再生時間です。音量・再生する内容によって異なります。
連続待受最大時間	約100時間	ドライバーユニット	密閉ダイナミック
マイク型式	MEMS型	入力端子	USB Type-C(TM)ポート(充電用)
動作時環境条件(温度)	5℃～35℃	動作時環境条件(相対湿度)	20%～80%(ただし、結露無きこと)

		湿度)	
カラー	ブラック		
デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、耳掛け型Bluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。			
HD Voice対応で相手の声もクリアに聞き取れます。			
オープンイヤータイプで長時間の装着でも快適に使用できます。			
左右どちらの耳にも装着可能な片耳タイプです。			
コンパクトサイズで、持ち歩きにも便利です。			
マイクミュートボタン付きで、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように、ボタン操作で切り替え可能です。 ※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。			
スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。			
電源のON/OFFはスライドスイッチで操作することができ、さっと電源が入れやすく、ON/OFFの状態が確認しやすい設計です。			
ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。			
ボタン1つでSiriや Google アシスタント を簡単に呼び出すことができます。			
最大連続待受約100時間、連続通話約8時間、連続音楽再生約11時間と長時間の使用が可能です。			
スマートフォンなどの画面にヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。			
USB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。			
電源のON/OFFやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.