

品番 : EA763BC-124

品名 : 2m ヘッドホン用延長コード(Φ3.5ステレオミニプラグ用)



販売価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
カタログ価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 01:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1916ページ 2125ページ		



断線に強い!8万回の屈曲試験に合格した高耐久モデルのヘッドホン・イヤホン用延長コード

## 仕様

メーカー	エレコム	型番	EHP-35ELS20BK
コネクター形状	Φ3.5 3極ステレオミニジャック-Φ3.5 3極ステレオミニプラグ(L型)	長さ	2.0m
対応機種	Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤホン及び、Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音楽プレーヤ等	カラー	ブラック
OFC	99.99%OFC	シールド方法	95%編組シールド
プラグメッキ仕様	金メッキプラグ		

断線に強く、8万回の屈曲試験※に合格した高耐久モデルのヘッドホン・イヤホン用延長コードです。

高純度OFC99.5%仕様:高純度OFC99.5%仕様により、信号の歪みの発生や伝送ロスを抑えます。

密度の高い95%編組シールドを搭載:配線内部の密度を高め、屈曲に対する耐久力を強化する95%編組シールドを使用しています。

内部線材どうしの摩擦による劣化を防ぐフィラーを内蔵しています。

太く頑丈な30AWG線材を使用しています。

ロングブッシュ構造を採用:コネクタには、通常よりブッシュを長くすることでプラグ部分にかかる負担を軽減するロングブッシュ構造を採用しています。

サビや信号の劣化を防止する金メッキプラグを採用しています。

L字コネクタを採用:耐久性が高く、スマートフォン・オーディオプレーヤー本体を操作する際に邪魔になりにくいL字コネクタを採用しています。

コードの長さは屋内での長距離配線に便利な2mです。

信号の歪みの発生や伝送ロスを抑える、高純度99.99%の銅線(OFC)を採用しています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.