

品番：EA763BC-242

品名：Bluetoothヘッドセット(クレードル付/両耳/デュアルマイク



販売価格	16,700円(税抜)／18,370円(税込)			
カタログ価格	16,700円(税抜)／18,370円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/23 16:42現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1860ページ			



2つのマイク搭載で賑やかな環境でも相手に声がしっかり伝わり快適なWEB会議ができる

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-BTSH70BK
適合規格	Bluetooth 5.1 QCC3024	接続方式	Bluetooth、USB
伝送方式	GFSK	周波数範囲	2.402～2.480GHz
通信距離	10m	送信出力	Class2
再生周波数帯域	20～20000Hz	電源	リチウムポリマーバッテリー 充電時間/2時間 連続再生最大時間/45時間 連続通話最大時間/25時間 連続待受最大時間/168時間
対応プロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP	対応コーデック	SBC
マルチポイント	対応	SCMS-T	対応
マイク感度	-38dB±1 (0dB=1V/ubar, at 1kHz)	マイク指向性	無(全)指向性
充電ポート	USB Type-C	サイズ	ヘッドセット/約

			W171×D66×H186mm クレードル/約 W102×D78×H119mm
重量	ヘッドセット/約145g クレードル/約182g	セット内容	製品本体、充電用USBケーブル、充電 クレードル、イヤークッション×2、取扱説明 書
バッテリー個数	1	バッテリー種類	Lithium-ion
バッテリー重量	8.5g	バッテリー容量	400mah
バッテリー電力量	1.48wh	バッテリー電圧	3.7V
対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・携帯 電話・パソコン ※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能) に対応していること。 ※音楽やワンセグ再生の場合は、 A2DP(音楽再生)に対応していること。 ※パソコンがBluetoothに対応してい ない場合BluetoothUSBアダプタをお 使いください。 ※Bluetooth Ver5.1/5.0/4.2/4.1 /4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との 接続も可能です。 ※class1の機器との接続も可能です。		
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができます。 通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。			
USB(有線)接続でも使用可能です。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。			
口元にマイクが来るロングマイクを搭載しています。 自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。			
超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能です。 長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。			
大型の柔らかイヤークッションで長時間の使用でも疲れにくいです。			
付属のクレードルで充電も収納もサッと置くだけです。			
交換用イヤークッション付きで長く使えます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.