

品番：**EA763BC-34**

品名：1.5-1.8m 電話用ヘッドセット(片耳/RJ-9)



| | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 13,900円 (税抜) / 15,290円(税込) | | |
| カタログ価格 | 13,900円(税抜) / 15,290円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/02 03:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1863ページ | | |



コールセンターなどに適した軽い装着感の電話機用ヘッドセット

仕様

| | | | |
|-----------|--|---------|--|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-HSRJ03 |
| <ヘッドホン部> | | | |
| 形式 | ダイナミック型28mm(ステレオ) | 周波数特性 | 300~8000Hz |
| インピーダンス | 150Ω±20% | 最大入力 | 20mW |
| <マイクロホン部> | | | |
| 形式 | コンデンサタイプ | 指向性 | 単一指向性 |
| 周波数特性 | 100~8000Hz | インピーダンス | 2.2kΩ |
| 入力感度 | -42dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz) -62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz) | | |
| <共通> | | | |
| プラグ形状 | RJ-9、4極4芯 | ケーブル長 | 約1.5~1.8m(0.9m+RJコネクタケーブル0.6~0.9m) |
| 重量 | 66g | 環境条件 | 保存時/温度 0℃~30℃、湿度 20%~85% 使用時/温度 5℃~35℃、湿度 20%~85% |
| 付属品 | 本体、RJコネクタケーブル、クリップ、取 | 対応機種 | RJ-9端子搭載の電話機 |

電話機の手話器端子 (RJ-9) に接続するヘッドセットです。

軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。

まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。

クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。

結線切替えスイッチ付きケーブルでいろいろな電話機に対応します。

左右どちらの耳でも使用できます。

イヤークッションは高品質スポンジでやさしく耳を覆います。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.