


品番：EA763BC-35

品名：ステレオヘッドホン



販売価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
カタログ価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/09 01:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	HA-S200-B
音圧感度	107dB/1mW	周波数帯域	12Hz~22,000Hz
カラー	ブラック	最大許容入力	1000mW(IEC規格)
インピーダンス	32Ω	コード長	1.2m
入力プラグ	φ3.5mm 24金メッキL型ステレオミニプラグ	重量	128g(コード除く)

ヘッドホンを装着したままで片耳モニターができる“フリップアップスタイル”

ヘッドホンを外さずに装着したままで片耳モニターができるので音楽を聞きながらの会話や周囲の音の確認がスマートに行えます。

口径30mmの高磁カドライバーユニット採用

パワフルな重低音からクリアな中高音まで高音質再生を可能にし、アウトドアでも迫力のサウンドを楽しめます。

携帯・収納に便利なコンパクト折りたたみ式

遮音性に優れた“密閉型イヤークッション”と頭をやさしくサポートし、装着感の良い“ソフトヘッドパッド”を採用

デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な1.2mコー

#### 代替品

品番	EA763BC-36A
----	-------------



コメント 周波数帯域:8~23,000Hz

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.