

品番：**EA763BC-48A**

品名：2.0m USBヘッドセット(単一指向性マイク)



販売価格	6,500円 (税抜) / 7,150円(税込)		
カタログ価格	6,500円(税抜) / 7,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/07/02 05:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1861ページ		



まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイク採用

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-HSU10GMN
周波数帯域	20~20,000Hz(マイクロホン: 100~10,000Hz)	コード長	2.0m
重量	190g	コネクタ形状	USB(A)オス(USB2.0/1.1両対応)
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3 ~10.11 ChromeOS	型式	ヘッドホン部:ダイナミック型(ステレオ) マイクロホン部:コンデenser型
インピーダンス	ヘッドホン部:32Ω±15% マイクロホン部:2.2KΩ	スピーカーユニット	ヘッドホン部:φ40mm
最大入力	ヘッドホン部:30mW	装着タイプ	ヘッドホン部:オーバーヘッドタイプ
イヤークッション材質	ヘッドホン部:ソフトイヤークッション	指向性	マイクロホン部:単一指向性
入力感度	マイクロホン部: -40dB±3dB(OdB=1V/Pa、1kHz) -60dB±3dB(OdB=1V/ubar、 1kHz)		

まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイク採用

大型のソフトイヤーパードで快適に装着できます。

Skypeなどのインターネット通話に対応しています。

USBポートに接続するだけの簡単接続です。

単一指向性マイクで周囲の音が気になる環境やオンライン会議などにおすすめです。

マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。

ZoomやTeamsなどに対応しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.