

品番：EA763BC-52

品名：28mm ヘッドセットマイクホン(USB電源/モノラル)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 13,400円(税抜) / 14,740円(税込) | | |
| カタログ価格 | 13,400円(税抜) / 14,740円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/25 16:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



コールセンターなどに適した片耳オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。

仕様

| | | | |
|--------|---|---------|--|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-HSU07BK |
| コード長 | 約1.8m | 重量(g) | 113 |
| ヘッドホン部 | スピーカー方式:ダイナミック型 28mm (モノラル) 最大入力:20mW インピーダンス:150Ω±15% 周波数帯域:300~8,000Hz | マイク部 | マイク方式:コンデンサタイプ 周波数帯域:100Hz~8,000Hz |
| 仕様 | 片耳タイプ | 対応OS | Windows 11・10・8. 1・8・7・Vista・XP macOS 12・11、macOS 10.12~10. 15、Mac OS X 10.5~10.11 Chrome OS |
| 形式 | ダイナミック型28mm(モノラル) | 周波数帯域 | 300~8000Hz |
| 最大入力 | 20mW<マイクロホン部> | インピーダンス | 150Ω±15% |

USBポートに接続するだけの簡単接続です。

軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。

まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。

左右どちらでも使用できます。

マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。

Skype for Business (Microsoft Lync) に対応した着信・切るボタン付きです。

Skypeなどのインターネット通話に対応しています。

| | | | |
|--------|-----------------------------|--|--|
| コネクタ形状 | USB (A) オス (USB2.0/1.1 両対応) | | |
|--------|-----------------------------|--|--|

代替品



品番 EA763BC-53

コメント 両耳タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.