

品番：EA763BC-53

品名：28mm ヘッドセットマイクロホン(USB電源/ステレオ)



販売価格	14,900円(税抜) / 16,390円(税込)		
カタログ価格	14,900円(税抜) / 16,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/25 16:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1861ページ		



コールセンターなどに適したオーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-HSU11BK
コード長	約1.8m	重量(g)	135
ヘッドホン部	スピーカー方式:ダイナミック型 28mm (モノラル) 最大入力:20mW インピーダンス:150Ω±15% 周波数帯域:300~8,000Hz	マイク部	マイク方式:コンデンサタイプ 周波数帯域:100Hz~8,000Hz
仕様	両耳タイプ	対応OS	Windows 11・10・8. 1・8・7・Vista・XP macOS 12・11、macOS 10.12~10. 15、Mac OS 10.5~10.11 ChromeOS
形式	ダイナミック型28mm(ステレオ声)	周波数帯域	300~8000Hz
最大入力	20mW<マイクロホン部>	インピーダンス	300Ω±15%

USBポートに接続するだけの簡単接続です。

軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。

まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。

マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。

Skype for Business (Microsoft Lync) に対応した着信 / 切るボタン付きです。

Skype などのインターネット通話に対応しています。

左右どちらでも使えます。マイクミュート + ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。

コネクタ形状	USB (A) オス (USB2.0/1.1 両対応)		
--------	-----------------------------	--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co., Ltd.