

品番：EA763BC-55

品名：40mm ヘッドセットマイクホン(USB電源/ステレオ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 19,500円(税抜) / 21,450円(税込) | | |
| カタログ価格 | 19,500円(税抜) / 21,450円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/02 01:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1861ページ | | |



デュアルマイク内蔵のアクティブノイズキャンセリングUSBヘッドセット。

仕様

| | | | |
|---------|---|-------------|---|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-HSU15ANC |
| コード長 | 約1.8m | 重量(g) | 165 |
| ヘッドホン部 | スピーカー方式:ダイナミック型 40mm (ステレオ) 最大入力:20mW インピーダンス:100Ω±20% 周波数帯域:20~20,000Hz | マイク部 | マイク方式:コンデンサータイプ 周波数帯域:100Hz~8,000Hz |
| 仕様 | 両耳タイプ | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11 Chrome OS |
| 形式 | ダイナミック型(ステレオ) | 周波数特性 | 20~20,000Hz |
| インピーダンス | 100Ω±20% | スピーカーユニット直径 | 40mm |

マイクにアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を備えたUSBヘッドセットです。

独自のノイズキャンセル技術「DeepOcean™ Technology 2.0」により周囲の騒音を低減したクリアな音声入力が可能です。

2個のマイク(メインマイクは音声入力、サブマイクはノイズフィルター)を装備しています。

イヤークッションやヘッドアームパッドの表皮には手触り抜群の高品質PUレザーを採用しています。

イヤークッションは低反発ウレタン内蔵でやさしく耳を覆います。

ヘッドアームは抜群のパワーバランスで長時間の使用に対応した軽い装着感を実現しました。

マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。

Skype for Businessに対応した着信／切るボタン付きです。

SkypeやZOOMなどのインターネット通話に対応しています。

| | | | |
|--------|-----------------------------|--|--|
| コネクタ形状 | USB (A) オス (USB2.0/1.1 両対応) | | |
|--------|-----------------------------|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.