

品番：EA763BC-62

品名：変換アダプター(USB/オーディオ)



販売価格	5,530円(税抜)／6,083円(税込)			
カタログ価格	5,530円(税抜)／6,083円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/30 05:07現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1914ページ			

ヘッドホンやマイクをサウンドカードやドライバ無しでUSBに接続可能。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-ADUSB
サイズ(W×D×H)mm	36×76.2×18.6	ケーブル長	約1.8m
重量(g)	46	コネクタ	USB Aコネクタオス-φ3.5mmミニジャック×3
カラー	シルバー<ヘッドホン部>	出力	50mW(32Ω)
周波数特性	ヘッドホン部:50～18000Hz スピーカー部:50～18000Hz マイクロホン部:20～20000Hz	ジャック形状	3.5mmステレオミニ×1<スピーカー部(ライン出力)>
対応OS	Windows 11・10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit) ・Vista・XP、Windows RT macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.0～10.11、Mac OS 9.2.0～9.2.2 Chrome OS ※機種により対応しないものもあります。		

ヘッドホン、スピーカー等の音声出力やマイク入力をUSB経由に変換できる小型アダプタです。

サウンドカードやドライバ不要で、USBポートに差し込むだけの簡単接続です。

パソコン外部で音声データをデジタル・アナログ処理するため、パソコン内部のノイズの影響を受けにくく、音質の低下を防ぎます。

ヘッドホン・スピーカー用3.5mmステレオミニジャックを各1ポート、マイク用を1ポート装備していますので、ヘッドセットとスピーカーを同時に接続できます。(同時再生不可)

代替品

	<table><tr><td>品番</td><td>EA763BC-61A</td></tr><tr><td>コメント</td><td>変更点:ケーブル長、サイズ など</td></tr></table>	品番	EA763BC-61A	コメント	変更点:ケーブル長、サイズ など
品番	EA763BC-61A				
コメント	変更点:ケーブル長、サイズ など				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.