

品番：EA763BC-76

品名：1.2m テレワーク用イヤホン(カナル型/Type-C/黒)



販売価格	3,370円(税抜)／3,707円(税込)		
カタログ価格	3,370円(税抜)／3,707円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/26 05:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2125ページ		



仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	HA-FR9UC-B
周波数帯域	5Hz～22,000Hz	全長	1.2m
プラグ	USB Type-C(TM)	カラー	ブラック
型式	ダイナミック型	ドライバーユニット	口径9.2mm
USB方式	USB2.0準拠	重量	4.0g(イヤホン部左右合計)
付属品	イヤピース(XS/S/M/L)各1セット		

オンライン会議で活躍するマイク付きUSB Type-C(TM)イヤホン
USB Type-C(TM)プラグを採用、PCやスマートフォンなどの接続に対応するデジタル有線接続タイプ
有線のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。
指がかりしやすいデザインを採用し、抜き差しのしやすさにも配慮しています。
マイクのON/OFFスライドスイッチと、3つの押しやすいボタンが付いた便利なりモコン
リモコンにはON/OFFを手元で、簡単に入り替えが可能な専用スライドスイッチをはじめ、音量操作ができる+/-ボタンや、再生/一時停止、曲送り/曲戻しなどに基本操作ができるマルチファンアクションボタンを搭載。
各ボタンは押し間違いのないように、触感で識別しやすいデザインを採用しました。
内蔵の通話用マイクには高品質な大型マイクを採用し、有線接続による非圧縮の音声信号の特性と合わせることで、クリアな通話を実現します。

長時間の使用時も快適な、片側約2.0gの小型・軽量ボディ
ノートPCや、鞆やポケット内で持ち運ぶ際のスマートフォンとの接続時に便利な1.2m(Y型)ケーブル
高音質なDAC(D/Aコンバーター)を採用し、ノイズや音質劣化を低減するとともに、口径9.2mmの高磁力ネオジウムドライバーの特性に合わせて音質チューニングを施し、パワフルでクリアなサウンドを実現。
音楽のリスニングや動画視聴、ゲームアプリなどを迫力あるサウンドで楽しめます。
スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応 ※接続機能の仕様により、対応してない場合もあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.