

品名：ヘッドセット(ワイヤレス/クレードル付)



販売価格	11,000円(税抜)／ 12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜)／12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/17 18:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



メーカー	サンワサプライ	型番	MM-BTMH66BK
サイズ(W×D×H)mm	本体:164×48×142 クレードル:75×75×30	重量(g)	本体:54 クレードル:157
伝送方式	FHSS	対応コーデック	SBC
マルチポイント	非対応	SCMS-T	非対応
適合規格	Bluetooth 5.1	周波数範囲	2.402～2.480GHz
通信距離	最大約10m Class2	対応プロファイル	HSP、HFP、A2DP、AVRCP
電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー 連続再生最大時間/約15時間 連続通話最大時間/約18時間 連続待受最大時間/約96時間	充電時間	約1.5時間
再生周波数帯域	50～5000Hz	マイク感度	-56dB±3dB
マイク指向性	全(無)指向性 ENC対応	充電ポート	USB Type-C
接続方式	Bluetooth	対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど

セット内容	本体、充電用USBケーブル、充電クレードル、取扱説明書、保証書		
ケーブルのわずらわしさが無いBluetooth接続タイプです。			
ノイズキャンセル機能搭載で周囲のノイズを抑制できます。			
自分の口元にマイク位置を調整できるブームマイク搭載しています。			
とっさの場合にマイク音声をミュートにできるマイクミュートボタン搭載しています。			
サッと置くだけ、取るだけで電源操作・充電・収納が一度にできるクレードル付きです。			
急速充電対応で約20分で80%の充電が可能です。 5V2A以上のUSB充電器に接続することで急速充電をすることができます。			
ヘッドセット本体にも充電ポート搭載で、クレードルを使わなくても付属のケーブルで充電が可能です。 充電ポートはケーブルの代用がしやすいType-Cポートです。			
柔らかい中型のイヤーパッドで長時間の使用でも耳への負担が少ないです。			
※Bluetooth Ver5.0対応機器との接続も可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.