


品番：EA763BC-85

品名：ワイヤレスイヤホン(カナル型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,670円(税抜) / 9,537円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,670円(税抜) / 9,537円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/03 15:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1863ページ | | |



柔らかかフックタイプの完全ワイヤレスイヤホン

仕様

| | | | |
|---------|---|-----------|-----------------------------|
| メーカー | JVCケンウッド | 型番 | HA-EC25T-B |
| 周波数帯域 | 20Hz~20,000Hz | 連続使用時間 | 約7.5時間 |
| 防塵・防水性能 | IPX5 | 充電時間 | イヤホン本体:約2時間 ケース充電:約3.5時間 |
| 使用温度範囲 | 5~40℃ | 充電温度範囲 | 5~35℃ |
| 重量 | 約6.9g(イヤホン1個) 約60g(充電ケース) | Bluetooth | 標準規格 Ver.5.1、Power Class 1 |
| 付属品 | 標準イヤピース(S/M/L)各2個、低遮音イヤピース(S/M/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース | ドライバーユニット | 口径6mm |
| 対応コーデック | SBC | 対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式 |

耳から外れず落ちにくい安心のイヤーフック

柔軟性のある、やわらかいイヤーフックを採用。
ソフトな装着感とアクティブに動いても耳から外れにくい安定性を実現しました。

| |
|---|
| 汗や雨に強い防水仕様(IPX5) |
| 汗をかいても問題なく使用できるので、スポーツをしながら音楽が楽しめます。突然の雨や水しぶきからもイヤホンを守る生活防水仕様。 |
| 高磁力ネオジウムマグネットによる高音質再生、3つのサウンドモード搭載(NORMAL/BASS/CLEAR) |
| 屋外使用時に便利な、周囲の音が聞こえやすい低遮音イヤピースが付属しているので、ジョギング中だけではなくオンライン通話などにも便利です。 |
| 左右どちらでも片耳使用可能、ハンズフリー通話が可能なマイクを搭載 |
| イヤホン本体で音声アシスタント機能の起動などの操作が可能 |
| 音切れしにくい、安定したワイヤレス接続 |
| 安定したワイヤレス接続で、快適なリスニングを楽しむことができます。Bluetooth標準規格 Ver.5.1およびPower Class1に対応するとともにアンテナ設計を見直し、より安定したワイヤレス接続を実現。 |
| フックタイプながら耳に収まりやすいコンパクトな形状を採用し、小型・軽量化を実現しました。 |
| 内蔵バッテリーと充電ケースで合計最大30時間の長時間連続再生を実現しました。本体のみで最大7.5時間の連続再生、および充電ケースによるフル充電と合わせて最大30時間の再生が可能です。 |
| 気分に合わせて変えられるサウンドモード搭載 |
| 高磁力ネオジウムマグネットを採用した高音質ドライバーユニットにより、低域から高域までバランスよく、パワフルでクリアなサウンドを実現します。また、楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(NORMAL、低音が楽しめるBASS、ボーカルが際立つCLEAR)が楽しめます。 |
| ソフトタッチによるスマート操作 |
| 本体を軽くタッチするだけで、音楽再生や通話がスマートに行えます。(ボリューム調整・再生/一時停止、曲送り/曲戻し・電源のオン/オフ・Bluetoothのペアリングなどの操作が可能)操作時のイヤホン位置がずれるストレスを解消しています。一度ペアリングを完了させた端末であれば、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源が入り、自動ワイヤレス接続します。また、イヤホンを充電ケースに戻すと自動で電源が切れる「オートオン/オフ&オートコネクト機能」を搭載。 |
| テレワークにも最適。便利な片耳使用&ハンズフリー通話 |
| 左右どちらでも片耳のみでの使用が可能です。内蔵マイク搭載によりオンライン通話やハンズフリー通話にも活躍します。 ※片側使用の場合、イヤホン本体での操作に制限があります。 |
| 音声アシスタント機能の起動に対応しています。 ※接続機器の仕様により、対応していない場合があります。 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.