品番: EA763BC-87A

品名:ステレオヘッドセット(ワイヤレス/フック型)



販売価格	21,700円 (税抜)/ 23,870円(税込)				
カタログ価 格	21,700円(税抜)/23,870円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/15 13:43現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					



















仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	HA-NP50T-B
サイズ(W×D×H)mm	本体サイズ:49×13×42	重量(g)	イヤホン:約8g(片耳) 充電ケース:約47g
周波数帯域	2.4GHz帯	連続使用時間	イヤホン:最大9.5時間 充電ケース:最大28.5時間 ※使用条件により異なります
充電時間	イヤホン: 約2.0時間 充電ケース: 約2.5時間	付属品	充電用USBケーブル、充電ケース
カラー	ブラック	ドライバーユニット	口径16mm
通信方式/出力	Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3、 Power Class 1 ※本機は2.4GHz帯の周波数を使用した無線機器です。周囲の環境や建物の 構造、電子レンジなど2.4GHz帯を使 用する機器や無線などの干渉により、 音が途切れたり、受信距離が短くなる 場合があります。	対応コーデック	SBC, AAC
対応コンテンツ保護	SCMS-T方式	種類	オープンイヤータイプ

耳をふさがない開放型リスニングスタイルの"nearphones" 周りの音が自然に聞こえる安心感と開放的な装着感。

耳へのストレスが少ないイヤーフックデザイン

イヤホンの大幅な小型・軽量化(メーカー比)と、新発想のショートフックにより、軽い着け心地と高いフィット感を両立。 ほどよい柔軟性のある 耳掛けスタイルのショートフックで、耳の負担や、落下の心配を軽減しました。

大口径16mm高性能ドライバーを搭載し、耳をふさがないスタイルながらも豊かな低音とパワー感のあるサウンドが楽しめます。 また、指向性のコントロールで音漏れの低減にも配慮しています。

最大38時間の長時間再生。

イヤホン本体最大9.5時間※と

ケース最大28.5時間※の長時間再生で、

外出するときも充電切れの心配がいりません。

※使用条件により変わります。

雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応IPX4

2台の機器を同時接続できるマルチポイント接続対応 スマホとPCなど同時にBluetooth接続することが可能です。

2つの高性能MEMSマイクと通話用ノイズリダクション機能を搭載し、オンライン会議などでクリアな通話

オンライン会議で便利なマイクミュート機能搭載。

耳元をワンタッチするだけで簡単にマイクのON/OFFの切替が可能です。(左右どちらでも可)

本体左右それぞれに2つの高性能MEMSマイクと、独自の通話用ノイズリダクション機能を搭載。通話相手にユーザーの声をクリアに伝えることができるため、スマートフォンでの通話やオンライン会議などでの高品位な音声コミュニケーションを実現。

音声アシスタント機能の起動に対応※接続機器の仕様により、対応していない場合があります。

充電ケース約47g、薄さわずか23.5mmのスリムサイズで、ポケットにすっぽり収まります。

左右片耳のみの使用が可能 ※利き耳がどちらでも可能です。

ワンタッチでマイクミュート可能

通話中にマイクのON/OFFができます。

シンプルで快適な操作

軽いタッチで操作が可能。

フィードバック音付きタッチセンサーで操作が快適に。

アプリでもっと快適に

専用アプリで、サウンドモードの切り替え、機能の設定・切り替え、

音量操作、バッテリー残量/コーデックの状態表示、アップデートに対応します。

選べる3つのサウンドモード

NORMAL:

ながら聴きの広いシチュエーションに対応したオールマイティーなモード

HIGH:

とても騒がしい環境で聴き取りにくくなる中高域を聞き取りやすく強調するモード

BASS:

中高域を抑えた低域寄りのサウンドバランスのモード

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.