

品番：EA763CF-11B

品名：充電式ワイヤレスマイク(800MHz帯)



販売価格	51,000円(税抜)／56,100円(税込)		
カタログ価格	51,000円(税抜)／56,100円(税込)		
在庫数	最新在庫：2 (2025/12/17 05:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1994ページ		



仕様

メーカー	TOA	型番	WM-1220
------	-----	----	---------

EA763CF-15、-16A、-18A用

重量	180g		
----	------	--	--

抗菌

付属品	マイクホルダー(取付ねじ:U5/16)	サイズ(頭径×全長)	φ43.6×231mm
-----	---------------------	------------	-------------

- 電波型式…F3E
- 送信周波数…806.125～809.75MHz
- トーン信号…3波切換式
- 発振方式…水晶制御PLLシンセサイザ方式
- アンテナ内蔵型
- 定格空中線電力…2mW(15ch)/6mW(POWER)
- 到達距離…[条件の良い屋上にて]約60m:2mW(15ch)
[条件の良い屋上にて]約100m:6mW(POWER)
- 変調感度…±4.8kHz(1kHz 90dB SPL入力時)
- 最大入力音圧…126dB SPL(±38kHz偏移時)
- 使用マイクロホン…単一指向性エレクトレットコンデンサ型
- 周波数特性…200～12,000Hz
- 使用電池…単3乾電池1本、又はEA763CF-2A(充電器、充電池)
- 電池持続時間…
マンガン電池:約14時間→2mW時
:約10時間→6mW時
- 使用温度範囲…0°～+40°C

●重量…約180g(電池含む)

●付属品…マイクホルダ(Φ 30~35)、単3乾電池1本(テスト用)、設定用ドライバ、

カラーマーク(6色)、チャンネルシール

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.