

品番 : EA763CF-15

品名 : 10W ワイヤレススピーカー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 81,000円(税抜)／89,100円(税込) | | |
| カタログ価格 | 81,000円(税抜)／89,100円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/17 06:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1994ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|---|---------|------------------------|
| メーカー | TOA | 型番 | WA-1801 |
| 電源 | AC100V (50/60Hz) | 出力 | 定格:10W 最大:15W |
| 消費電力 | 37W(定格出力時) 25W(電気用品安全法による) | 出力音圧レベル | 89dB (1W, 1m) |
| 受信周波数 | 806.125～809.750MHz (B型30波のうち1波選択) | 周波数特性 | 100Hz～15kHz |
| 入力 | ワイヤレスマイク:1回路 有線マイク:1回路 ライン入力:モノラルホーンジャック ステレオミニジャック(ミキシング) USBポート | 外部出力 | -14dB 10kΩ 不平衡 ホーンジャック |
| スピーカー方式 | 12 cm フルレンジスピーカー、防磁型 | アンテナ方式 | 内蔵アンテナ |
| サイズ | 175(W)×208.5(D)×236.6(H)mm | 重量 | 約3.7kg |
| 付属品 | 設定用ドライバー×1 | | |

高品質のスピーカーを採用。

ダイバシティタイプ、定格出力10Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。

水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵。

USBポートを装備。

パソコンからのデジタルデータを入力でき、音質の高い音楽を流せます。

ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本、ライン入力2系統同時使用可能

ワイヤレス・有線マイクロホンによる拡声を行いながら、BGMや効果音を使用できます。

使用可能マイク:EA763CE-1、EA763CF-11B、EA763CF-19

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.