

品番：EA763CF-16A

品名：22W ワイヤレスアンプ

	販売価格 98,100円 (税抜) / 107,910円 (税込)			
	カタログ価格 98,100円 (税抜) / 107,910円 (税込)			
	在庫数 最新在庫: 1 (2025/12/17 06:19現在)			
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ	1994ページ		



仕様

メーカー	TOA	型番	WA-2700
電源	・AC100V(50/60Hz) ・DC15V(単2乾電池×10本)(別売)	出力	定格:22W、最大:30W (AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)
消費電力	AC時:67W (本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時)	周波数帯域	806.125～809.750MHz (B型30波より選択)
周波数特性	50Hz～15kHz(+1dB～3dB)	電池寿命	単2乾電池(アルカリ):約15時間 ニッケル水素充電電池:約12時間
歪率	1%以下 (1 kHz、10W出力時)	音質調節	シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準)
ハンドル収納時のサイズ	298(W)×220(D)×460(H)mm	材質	ABS樹脂
重量	約5.3kg	付属品	防塵カバー カラーマーク 設定用ドライバー
定格出力22Wのデジタルアンプを搭載した、ポータブル型ワイヤレスアンプ			
軽量かつコンパクトサイズで持ち運びができ、シーンモードなど機能を多数搭載。			
ハンドル部は抗菌仕様			
シングル方式(アンテナ回路が1系統)			

ワイヤレスマイクは別売です。(EA763CF-11B、EA763CF-19)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.