

品番：EA763CF-16A

品名：22W ワイヤレスアンプ



販売価格	98,000円(税抜) / 107,800円(税込)		
カタログ価格	98,000円(税抜) / 107,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/08 18:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1953ページ		



#### 仕様

メーカー	TOA	型番	WA-2700
電源	・AC100V(50/60Hz) ・DC15V(単2乾電池×10本)(別売)	出力	定格:22W、最大:30W (AC時、本体または外部スピーカー単 独使用時)
消費電力	AC時:67W (本体・外部スピーカー同時使用、定格 出力時)	周波数帯域	806.125~809.750MHz (B型30波より選択)
周波数特性	50Hz~15kHz(+1dB~3dB)	電池寿命	単2乾電池(アルカリ):約15時間 ニッケル水素充電電池:約12時間
歪率	1%以下 (1 kHz、10W出力時)	音質調節	シーンモード(語学学習、ダンス、ス ピーチ、標準)
ハンドル収納時のサイズ	298(W)×220(D)×460(H)mm	材質	ABS樹脂
重量	約5.3kg	付属品	防塵カバー カラーマーク 設定用ドライバー

定格出力22Wのデジタルアンプを搭載した、ポータブル型ワイヤレスアンプ

軽量かつコンパクトサイズで持ち運びができ、シーンモードなど機能を多数搭載。

ハンドル部は抗菌仕様

シングル方式(アンテナ回路が1系統)

ワイヤレスマイクは別売です。(EA763CF-11B、EA763CF-19)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.