

品番 : EA763CF-18B

品名 : 22W ワイヤレスアンプ(Bluetooth付)



販売価格	172,000円(税抜)／189,200円(税込)		
カタログ価格	172,000円(税抜)／189,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 21:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1994ページ		



## 仕様

メーカー	TOA	型番	WA-2800BT
電源	・AC100(V50/60Hz) ・DC15V(単2乾電池×10本)(別売)	出力	定格:22W、最大:30W (AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)
消費電力	AC時:67W (本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時)	周波数帯域	806.125～809.750MHz (B型30波より選択)
周波数特性	50Hz～15kHz(+1dB～-3dB)	電池寿命	単2形アルカリ乾電池:約15時間 ニッケル水素充電池:約12時間
歪率	1%以下 (1kHz 10W出力時)	音質調整	シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準)
入出力	WAリンク 不平衡 φ6.3ホーンジャック (2P)	アンテナ方式	内蔵アンテナ
Bluetoothユニット部	通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.0 通信出力:Bluetooth標準規格 Class2 通信距離:最大10m (*3) 対応プロファイル:A2DP 対応コーデック:SBC	使用温度範囲	-10°C～+50°C(AC動作時、車載バッテリー使用時) 0°C～+50°C(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池使用時) 0°C～+40°C(ニッケル水素充電池充電時)
使用湿度範囲	30%～85%RH (ただし結露のないこと)	サイズ	298(W)×220(D)×460(H)mm (ハンドル部収納時)

材質	ABS樹脂	重量	約5.6kg
付属品	防塵カバー カラーマーク 設定用ドライバー		
定格出力22Wのデジタルアンプを搭載した、Bluetoothユニット付のポータブル型ワイヤレスアンプ			
スマートフォンなどからBluetooth接続で音源を再生できます。			
水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz帯ダイバシティチューナーユニットを1台内蔵。			
ワイヤレスアンプから離れた場所で音楽の選択や再生操作ができるため、機器のところまで行って操作しないといけない煩わしさから解放。			
ハンドル部は抗菌仕様			
セミナー、説明会、集会、販促イベント、実演販売、防災用途、工場見学案内などに。			
ワイヤレスマイクは別売です。(EA763CF-11B、EA763CF-19)			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.