品番: EA763CF-23

品名: 40W 防滴形ワイヤレスアンプ(300MHz帯)



販売価格	<b>158,000円</b> (税抜)/173,800円(税込)				
カタログ価 格	158,000円(税抜)/173,800円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/12/16 21:11現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1994ページ				



















メーカー	ユニペックス (UNI-PEX)	型番	WA-371SU
電源	AC100V(50/60Hz) または 単2アルカリ電池×10本 または 専用ニカド蓄電池WBT-2001	出力	AC時:40W(最大出力:60W) DC時:22W(最大出力:30W)
消費電力	30W	電池持続時間	アルカリ電池:約4.5時間、 ニカド電池:約3.5時間
周波数特性	50~15kHz(編差-2dB±3dB)	ひずみ率	5%以下(1kHz定格時)
信号対雑音比	70dB以上	ライン出力	OdBV±3dB、1kΩ、不平衡 (3極大形単頭ジャック)
使用温度範囲	0°C~+40°C	外装材質	ABS樹脂(ケース)
サイズ	238(W)×365(D)×548(H)mm	重量	10.6kg
再生機能	CD·SD·USB		

300MHz帯ワイヤレスアンプ

シングル方式

電池別売

ワイヤレスマイク別売

ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。

定格40W、最大60Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。

CDプレーヤー、SDレコーダーを搭載。再生速度を調節できるスピードコントロール機能があり、CDプレーヤーはSD/USBメモリーの再生、SDレコーダーはUSBメモリーの録音・再生にも対応しました。

コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。

マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。

外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカー は内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。

トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。

ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。

水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。

新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。

IPX4(防滴形)

## 代替品



品番 EA763CF-25コメント 再生機能:無し

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.