

品番 : EA763CF-25

品名 : 20W ワイヤレスアンプ



販売価格	90,600円(税抜)／99,660円(税込)		
カタログ価格	90,600円(税抜)／99,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/03 06:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1953ページ		



仕様

メーカー	ユニペックス(UNI-PEX)	型番	WA-361A
電源	AC100V(50/60Hz)、 単1アルカリ電池×8本、 専用ニカド蓄電池 (※電池別売)	消費電力	42W(電気用品安全法)
出力	AC時:20W/最大出力25W DC時:8W	電池持続時間	アルカリ乾電池(LR20):約30時間 ニカド蓄電池:約6.5時間 (※ご使用の条件によって、大きく変動する事があります。)
周波数特性	70kHz～12kHz(偏差±3dB)	外部接続スピーカー	8～16Ω 許容入力20W以上
サイズ	298(W)×205(D)×460(H)mm	重量	9.2kg(電池含まず)

CDプレーヤーとSDレコーダーを2台まで搭載できる、多機能なワイヤレスアンプ

コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。

操作部・演奏装置を保護する、脱着可能な保護カバーを標準装備
埃や砂、水滴などの浸入を防ぐことができ、屋内・屋外ともにあらゆるシーンで使用可能。

ワイヤレスチューナーを追加で2台(別売)組込むことで、最大3台のワイヤレスマイクロホンが使用可能。

マイク入力1、予備入力1があります。

外部スピーカー端子があり、スイッチ切換により内蔵スピーカー+外部スピーカー、あるいは外部スピーカーのみの選択が可能。

高域のブースト、カットが可能なトーンコントロール搭載

ワイヤレスマイクロホン3本を本体内に収納できるマイクケース(ワイヤレスマイクは別売)

デジタルアンプは省電力設計で電池長持ち。

コンセント接続、単一形アルカリ乾電池(8本)、専用ニカド蓄電池の3電源で使用可能。

RoHS6対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.