品番: EA763CF-3

品名:[単3x1本]ワイヤレスハンドマイク



販売価格	30,800円 (税抜)/33,880円(税込)				
カタログ価 格	30,800円(税抜)/33,880円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 01:04現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1994ページ1996ページ				







仕様

メーカー	ユニペックス (UNI-PEX)	型番	WM-3000A
送信周波数	300MHz帯	送信出力	1mW
周波数特性	100Hz~7kHz (1kHz基準、50μsエンファシス)	電源	単3電池×1本(付属)
消費電流	45mA(常温1.5Vにて)	電池持続時間	約16時間[マンガン乾電池使用時] 約32時間[アルカリ乾電池使用時] (常温連続使用にて)
サイズ	頭径: φ 54mm 長さ: 230mm	重量	約180g(電池含む)
付属品	マイクホルダー(取付ねじ:W5/16)		

EA916X-42A、-43A、EA763CF-25、-26B、-27、旧-26A用マイク

単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニット使用。明瞭な音声拡声ができます。

ノイズリダクションおよびトーンスケルチ採用。

広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをON-OFFしたときの雑音を低減。

内蔵形アンテナやエラストマー等新材料を採用。

軽量で壊れにくい構造にすると共に、UVコーティングを採用しています。

RoHS6対応品

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.