

品番：EA763CF-31B

品名：40W ワイヤレスアンプ(800MHz帯)



販売価格	120,000円(税抜) / 132,000円(税込)		
カタログ価格	120,000円(税抜) / 132,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/22 18:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ユニペックス (UNI-PEX)	型番	WA-872
電源	AC100V 50/60Hz、 または単2アルカリ電池×10本、 または専用ニカド蓄電池(WBT-2001)	定格出力	AC時:40W(最大出力60W) DC時:22W(最大出力30W)
消費電力	30W	電池持続時間	アルカリ電池:約7時間 ニカド電池:約5.5時間
周波数特性	50kHz~15kHz(編差-2dB±3dB)	ひずみ率	5%以下(1kHz定格時)
信号対雑音比	70dB以上	ライン出力	0dBV±3dB、1kΩ、不平衡 (3極大形単頭ジャック)
受信周波数	806.125MHz~809.750MHz	使用温度範囲	0℃~+40℃
外装材質	ABS樹脂(ケース)	サイズ	238(W)×365(D)×548(H)mm
重量	約9.1kg		

800MHz帯ワイヤレスアンプ

電池別売

ワイヤレスマイクは別売です。

UNI-PEXの統合音響技術であるARISE™テクノロジーを搭載。
これまでの音響設計技術をあらゆる角度から見直し、これまでにない音場表現を実現しました。

ダブルウーハーにソフトドームツイーターを組み合わせた2ウェイ3スピーカーシステムを新設計のデジタルアンプによってドライブ。定格40Wの大出力と高音質を実現しました。

雨など水の飛まつがかかる状況でも安心して使用できます。

チューナーは周波数安定度の高いPLLシンセサイザー方式を採用し、30チャンネルの中から任意のチャンネルを選択でき混信のトラブルがなくご使用になれます。

ダイバシティは音切れを起こすデッドポイント現象を解決し、安定した良好な受信が行えます。

電源はAC100V、乾電池(単2形)10本、ニカド蓄電池と外部DC電源(DC12V)を使用できます。乾電池は交換が簡単にできる電池ケースを採用しています。

使用する状況に応じて、最適なトーン(音質)に設定することができます。設定できるトーンは4種類です。

カラオケ用途などに役立つエコー機能を搭載。ワイヤレスマイクと有線マイクにエコーをかけられます。

入力感度切換え付の外部入力を装備。各種プレーヤー、マイクや楽器など、さまざまな外部ソースを入力可能です。ラインレベル対応のステレオ入力も備えており、各種プレーヤーも入力できます(本機内部でモノラル変換されます)。これらの外部音源とマイク音声はミキシング放送できます。

電源スイッチとオプションユニット部を保護カバーでしっかりガードした安心設計です。

RoHS対応

IPX4(防滴形)

代替品



品番 EA763CF-32B

コメント 再生機能付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.