

品番：EA763CF-32B

品名：40W ワイヤレスアンプ(CD付/800MHz帯)



販売価格	174,900円(税抜) / 192,390円(税込)		
カタログ価格	174,900円(税抜) / 192,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 19:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1953ページ		



前面



後面



仕様

メーカー	ユニペックス (UNI-PEX)	型番	WA-872CD
電源	AC100V (50/60Hz)、 単2アルカリ電池×10本、 専用ニカド蓄電池、 外部電源 DC10V~16V(12Vバッテリー)  (※電池別売)	消費電力	30W
定格出力	AC時: 40W(最大出力60W) DC時: 22W(最大出力30W)	ひずみ率	5%以下(1kHz定格時)
周波数特性	50kHz~15kHz (編差-2dB±3dB)	信号対雑音比	70dB以上
ライン出力	0dBV±3dB、1kΩ、不平衡 (3極大形単頭ジャック)	外部接続スピーカー	4~16Ω 許容入力25W以上
防水性能	IPX4(防まつ形) ※保護カバーと収納部ふた装着時	サイズ	238(W)×365(D)×548(H)mm
使用温度範囲	0℃~+40℃	重量	約10.2kg

防水性能IPX4(防滴形)屋外での使用も安心なワイヤレスアンプ

定格40W、最大60Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。
ギャップレス再生に対応したCDプレーヤーを搭載。 再生速度を調節できるスピードコントロール機能があり、SD/USBメモリーの再生にも対応。
音質の良い800MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。(ワイヤレスマイクは別売)
ダイバシティ方式で、ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できます。 (ワイヤレスチューナーを追加で2台(別売) 組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用可能。)
マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。
外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能。
4種類(ノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンス)のトーン切換をプリセット。シーンに合わせて最適な音質が得られます。
ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダー。使用時には本体上部に装着することが可能。
エコー機能を搭載。カラオケにもご利用頂けます。
操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。水滴や埃がかかる状況でも安心して使用可能。
新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現
RoHS10対応品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.