品番: EA763CF-32B

品名: 40W ワイヤレスアンプ(CD付/800MHz帯)



販売価格	152,300円 (税抜)/167,530円(税込)				
カタログ価 格	152,300円(税抜)/167,530円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 21:27現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1994ページ				























仕様

メーカー	ユニペックス (UNI-PEX)	型番	WA-872CD
電源	AC100V (50/60Hz)、 単2アルカリ電池×10本、 専用ニカド蓄電池、 外部電源 DC10V~16V(12Vバッテリー) (※電池別売)	消費電力	30W
定格出力	AC時:40W(最大出力60W) DC時:22W(最大出力30W)	ひずみ率	5%以下(1kHz定格時)
周波数特性	50kHz~15kHz (編差-2dB±3dB)	信号対雑音比	70dB以上
ライン出力	OdBV±3dB、1kΩ、不平衡 (3極大形単頭ジャック)	外部接続スピーカー	4~16Ω 許容入力25W以上
防水性能	IPX4(防まつ形) ※保護カバーと収納部ふた装着時	サイズ	238(W)×365(D)×548(H)mm
使用温度範囲	0℃~+40℃	重量	約10.2kg

定格40W、最大60Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。

ギャップレス再生に対応したCDプレーヤーを搭載。

再生速度を調節できるスピードコントロール機能があり、SD/USBメモリーの再生にも対応。

音質の良い800MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。(ワイヤレスマイクは別売)

ダイバシティ方式で、ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できます。

(ワイヤレスチューナーを追加で2台(別売)組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用可能。)

マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。

外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカー は内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能。

4種類(ノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンス)のトーン切換をプリセット。シーンに合わせて最適な音質が得られます。

ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダー。使用時には本体上部に装着することが可能。

エコー機能を搭載。カラオケにもご利用頂けます。

操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。水滴や埃がかかる状況でも安心して使用可能。

新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現

RoHS10対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.