品番: EA763CF-4

品名:[単3x1本]ワイヤレスマイク(クリップ式)



販売価格	34,300円 (税抜)/37,730円(税込)				
カタログ価 格	34,300円(税抜)/37,730円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 13:36現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1994ページ1996ページ				





仕様

メーカー	ユニペックス (UNI-PEX)	型番	WM-3100
送信周波数	300MHz帯	送信出力	1mW
周波数特性	100Hz~7kHz (1kHz基準、50μsエンファシス)	電源	単3電池×1本(付属)
電池持続時間	約16時間[マンガン乾電池使用時] 約32時間[アルカリ乾電池使用時] (常温連続使用にて)	サイズ	本体:66(W)×22(D)×106(H)mm マイク部: φ13×30mm マイク・本体間線長:約800mm
重量	約120g		

EA916X-42A、-43A、EA763CF-25、-26B、旧-26A用マイク

300MHz帯13チャンネルに対応

単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホンを使用。明瞭な音声拡声ができます。

ツーピースタイプ。マイクユニットを襟やネクタイに、本体をポケットやベルトに装着できます。

ノイズリダクションおよびトーンスケルチ採用。

広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをON-OFFしたときの雑音を低減します。

内蔵形アンテナを採用。軽量で壊れにくい構造設計です。

RoHS6対応品

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.