品番: EA763CF-46

品名:ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)



販売価格	47,500円 (税抜)/ 52,250円(税込)				
カタログ価 格	47,500円(税抜)/52,250円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 20:04現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1994ページ1996ページ				







仕様

メーカー	ユニペックス (UNI-PEX)	型番	DU-850A
使用電源	DC12V (組機器本体より受電)	消費電流	約100mA
受信周波数	806.125MHz~809.750MHz (125KHz間隔 30波)	受信方式	PLL制御スーパーヘテロダイン方式
受信感度	20dBμV以下 (S/N50dB±5kHz FMにて)	定格出力	-30dBV
ひずみ率	3%以下 (±40kHz FMにて)	周波数特性	50Hz~15kHz(1kHz基準50μSエン ファシス)
使用温度範囲	0℃~40℃	材質	外装・ケース:メッキ鋼板
サイズ	63(W)×113(D)×16(H)mm (接続部除<)	重量	約140g

800MHz帯ダイバシティー方式のワイヤレスチューナー

ワイヤレスアンプ(EA763CF-31A、-31B、-32B、旧-32A)、 ワイヤレスメガホン(EA916X-42A、-43A、42B)に組込み可能。 (※上記メガホンに組み込む場合はシングル方式になります。)

800MHzワイヤレスマイク(EA763CF-41、CF-42)と組み合わせてご使用ください。

カードエッジタイプを採用する事により、接続を容易にしました。

受信部切換ダイバシティ受信方式は切換雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。

水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用。30波の周波数から任意の1波を選択して使用可能。

ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用。

広いダイナミックレンジを実現し、ワイヤレスマイクON-OFF時の雑音を低減しています。

マイクオーダー機能を選択すると、800MHzMHz帯でチャンネルの異なる複数のワイヤレスマイクを使用順に優先し、受信します。 又、ワイヤレスマイクの使用が終わり次第、新たなチャンネルのワイヤレスマイクが受信可能になります。

RoHS10対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.