品番: EA763CF-5

品名:[単3x1本]防滴型ワイヤレスマイク



| 販売価格 | 32,600円 (税抜)/ 35,860円(税込) | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 32,600円(税抜)/35,860円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2025/12/17 01:40現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログ ページ | 1994ページ1996ページ | | | | |







仕様

| メーカー | ユニペックス (UNI-PEX) | 型番 | WM-3400 |
|--------|--|------|-----------------------|
| 送信周波数 | 300MHz帯 | 送信出力 | 1mW |
| 周波数特性 | 100Hz~7kHz (1kHz基準、50μsエンファシス) | 電源 | 単3電池×1本(付属) |
| 電池持続時間 | 約16時間[マンガン乾電池使用時] 約32時間[アルカリ乾電池使用時] (常温連続使用にて) | サイズ | 頭径: φ54mm 全長:231mm |
| 重量 | 約180g(電池含む) | 付属品 | マイクホルダー(取付ねじ:W5/16) |

EA916X-43、-42A、-43A、EA763CF-25、-26B、旧-26A用に最適です。

防滴型(IP65)で雨の中でも使用可能

300MHz帯13チャンネルに対応

単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用。明瞭な音声拡声ができます。

ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用。

広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをON-OFFしたときの雑音を低減します。

内蔵形アンテナやエラストマー等新材料を採用。

軽量で壊れにくい構造設計にすると共に、UVコーティングを採用しています。

RoHS6対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.