

品番：EA763CF-91B

品名：ポータブルアンプセット(現場放送用/300MHz)



販売価格	192,000円(税抜) / 211,200円(税込)		
カタログ価格	192,000円(税抜) / 211,200円(税込)		
在庫数	最新在庫：0 (2026/07/01 23:54現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



雨でも安心の防滴形

ワイヤレスアンプとして有効な防滴性を  
実現しました。ワイヤレスマイクは防滴  
ですので、使用中に、突降雨が降って  
ましても大丈夫です。

用途が広がる4電源方式  
電源コネクタが別、増設でも使用できるなど、  
様々な場所に持ち運ぶことができます。

防滴形  
IPX4  
IC6000

仕様

メーカー	ユニペックス (UNI-PEX)	型番	WA371B+WM3400+MSD100
<300MHz帯 SD/USB/Bluetoothプレーヤー付ワイヤレスアンプ仕様>			
電源	AC100V 50/60Hz 単2形アルカリ乾電池×10 専用ニカド蓄電池WBT-2001 外部DC電源 DC10V~16V(12V バッテリー)	消費電力	30W(電気用品安全法)
定格出力	AC時:40W(最大60W) DC時:22W(最大30W) ※本体1台使用時	周波数特性	50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)
外部接続スピーカー	4~16Ω 許容入力25W以上	サイズ	238(W)×365(D)×548(H)mm
重量	約9.7kg	防水性能	IPX4
付属品	取扱説明書(保証書付)×1、電池ケー ス×1、 チャンネル表示ラベル×1、設定用ドラ イバー×1、 外部機器接続用ケーブル(φ3.5ステ レオミニプラグ⇄ピンプラグ×2)×1、 マイクホルダー×1、カラーシール×1		
<ワイヤレスマイク仕様>			
仕様	300MHz帯13チャンネル対応	送信周波数	322.025 MHz ~ 322.150 MHz、

			322.250 MHz ~ 322.400 MHz (25 kHz間隔 13波) 中1波
使用マイク	単一指向性エレクトレットコンデンサー マイクロホン	周波数特性	100kHz~7kHz(1kHz基準、50 $\mu$ sエ ンファシス)
電源	単3電池×1本(付属)	サイズ	φ54×231(L)mm
重量	約180g(電池含む)	防水・防塵性能	防水:IPX5 防塵:IP6X(風防ネット部除く)
<SDカード仕様>			
曲名	ラジオ体操第1(号令付)	記憶媒体	SDA準拠SDカード(2GB)
コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。			
ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心。			
SD/USBの再生に加え、Bluetooth接続でスマートフォンやタブレットの音源を再生することができます。			
<p>※PINコード(パスワード)無しでのペアリング方式となりました。</p> <p>※自動再接続機能搭載(出荷時OFF)。設定をONに変更することで、前回接続機器に自動的に再接続することができます。</p> <p>※HSP(ヘッドセットプロファイル)、HFP(ハンズフリープロファイル)には対応していません。</p>			
SD/USBの再生モードは、「全曲再生」「全曲リピート」「1曲リピート」「リレー再生(1曲再生した後、次曲の頭で一時停止)」「ランダム再生」から選択可能。			
ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。			
水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.