


品番 : EA763CH-6

品名 : 60W 卓上型アンプ



販売価格	56,300円(税抜)／61,930円(税込)		
カタログ価格	56,300円(税抜)／61,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 07:04現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1997ページ		



仕様

メーカー	ユニペックス(UNI-PEX)	型番	BE-60
電源	AC100V 50/60Hz	周波数特性	50Hz～20kHz(偏差±3dB)
出力	60W	サイズ	430(W)×308(D)×99(H)mm
重量	7.6kg	ライン出力	0dB V600Ω 不平衡
録音出力	0dB V600Ω 不平衡	ひずみ率	1%以下(ライン1 1kHz 定格出力時)
音質調節	低音:100Hzに於いて±10dB (1kHz 基準)調節器付 高音:10kHzに於いて±10dB (1kHz 基準) 調節器付	信号対雑音比	0dB以上アンプ入力85dB以上
スピーカー回線選択	2回線LED表示	動作表示	電源表示灯:LED (緑)、回線選択:緑×2、 5ポイントレベルメーター:LED (緑×3、黄×1、赤×1)
使用温度範囲	-10°C～+50°C		

最大6本のマイクロホンを同時に使用できます。

入力感度及びインピーダンス

マイク1:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付

マイク2:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付

マイク3:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付スイッチ切換

ライン1:-22dBV10kΩ電子平衡

マイク4: -62dBV600Ω電子平衡音量調節器付スイッチ切換
ライン2: -22dBV10kΩ電子平衡
マイク5: -62dBV600Ω電子平衡音量調節器付スイッチ切換
テープ: -22dBV10kΩ不平衡
マイク6: -62dBV600Ω電子平衡音量調節器付スイッチ切換
CD: -16dBV10kΩ不平衡
アンプ: 0dBV600Ω不平衡

【付帯機能】

非常制御: 非常用放送設備からの信号により非常時に本機の電源を「切」にできる。(制御可能電流DC24V 10mA)
電源起動: 無電圧マイク接点制御方式により本機の電源制御が可(制御可能電流DC24V 10mA)
オートフェーダー機能: マイク1からの信号でテープ、CDの音量を減衰、減衰量調節器付[減衰量: 最大30dB]

代替品

	<p>品番 EA763CH-6A コメント 價格変更</p>
--	------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.