

品番：EA763CJ-17

品名：ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 192,000円(税抜) / 211,200円(税込)  |      |   |
| カタログ価格  | 192,000円(税抜) / 211,200円(税込)  |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/07/02 01:12現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1952ページ                      |      |   |



最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え、移動に便利なキャスターを備えたワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー

仕様

|            |                               |          |   |
|------------|-------------------------------|----------|---|
| メーカー       | サンワサプライ                       | 型番       | MM-SPAMP8                                       |
| 電源         | ACアダプター又はリチウムイオン電池            | 付属品      | スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納用カバー、電源ケーブル×1、           |
| 周波数特性      | 65~20,000Hz                   | 実用最大出力   | 200W (135W+65W)                                 |
| スピーカー形式    | バスレフ式フルレンジ スピーカシステム(防磁設計)     | サイズ      | スピーカー: 300(W)×300(D)×568(H)mm<br>マイク: φ36×240mm |
| 重量         | スピーカー: 12.8kg、マイク: 190g       | スピーカーサイズ | 10インチ(直径254mm)                                  |
| ロードインピーダンス | 4Ω (ウーファーユニット)、8Ω (ツイーターユニット) | ツイーターサイズ | 1インチ(直径約25.4mm)                                 |
| 対応ワイヤレスマイク | 2本                            |          |   |

最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え、移動に便利なキャスターを備えたワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー

ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。

ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。

ます。※充電電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。

市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を1系統搭載しています。

USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵しています。マイクとの同時利用も可能です。

AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能です。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。

バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能です。

マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。

カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。

外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。

スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)また三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。

本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。

移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。〈ワイヤレスマイク部〉

特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。

B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。

充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。※充電電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.