

品番：EA763CJ-22

品名：[単3x2本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)



販売価格	18,400円(税抜) / 20,240円(税込)		
カタログ価格	18,400円(税抜) / 20,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/15 22:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1952ページ		



MM-SPAMP4/7用ワイヤレスマイク。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-SPHMW4
型式	単一指向性ダイナミックマイク	アンテナ形式	内蔵アンテナ
運用周波数	806.250~809.500MHz	周波数特性	100~13000Hz
発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー	電波形式	F3E
トーン信号	32.768kHz	空中線電力	10mW
送信周波数安定度	20ppm以下	不要輻射	2.5μW以下
基準周波数偏移	±30kHz	最大周波数偏移	±35kHz
電源電圧	DC3V(単三形乾電池×2)(別売)	電池寿命	約6.5時間(アルカリ電池使用時)
感度	-76±3dB	インピーダンス	220Ω
サイズ	口径直径36×240mm	重量	190g
対応機種	MM-SPAMP4、MM-SPAMP7		

サンワサプライ製拡声器スピーカーMM-SPAMP4・MM-SPAMP7に同梱されているワイヤレスマイク(単品)です。

特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しています。

B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。

発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.