品番: EA763CJ-25

品名:[単3x2本]ワイヤレスピンマイク



販売価格	33,000円(税抜)/36,300円(税込)				
カタログ価格	33,000円(税抜)/36,300円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/10/24 13:48現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1993ページ				



ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP8」で使用できるツーピース型ワイヤレスピンマイク。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-SPAMP8WPM		
<マイク>					
型式	単一指向性エレクレット型	周波数特性	100Hz~15kHz		
感度	-47±4dB	インピーダンス	680Ω		
ケーブル長	約900mm	コネクタ	ミニXLR コネクタ4pin(メス)		
<送信機>					
サイズ	W65×D85×H25mm	重量	86g		
電波形式	F3E(FM)	周波数特性	806.125MHz~809.750MHz		
トーン信号	35kHz	発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー		
空中線電力	10mW	電源電圧(別売)	DC3V(単三乾電池×2)		
電池寿命	約6.5時間(アルカリ電池使用時)	コネクタ	ミニXLR コネクタ4pin(オス)		
アンテナ形式	ダイポール型	対応機種	MM-SPAMP8		

サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP8」で使用できるツーピース型ワイヤレスピンマイクです。

特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており30波の中から1波を選択して利用できます。

襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。

単三乾電池×2本で動作します。

≪ご注意≫※拡声器スピーカー「MM-SPAMP8」のワイヤレス受信機2基のうちどちらかと本製品をペアリングしてください。※拡声器スピーカー「MM-SPAMP8」はワイヤレス受信機が2基のためMM-SPAMP8同梱のワイヤレスマイク1本と本製品(ワイヤレスピンマイク)の同時利用が可能です。※スピーカーとワイヤレスピンマイク(本製品)は2m以上離れてご利用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.