

品番：EA763CJ-26

品名：[単3x2本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 18,400円(税抜) / 20,240円(税込) | | |
| カタログ価格 | 18,400円(税抜) / 20,240円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/14 15:16現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1952ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|--------------------|-----------|--|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPHMW6 |
| 型式 | 単一指向性ダイナミックマイク | アンテナ形式 | 内蔵アンテナ |
| 送信周波数 | 806.125~809.750MHz | 発振方式 | 水晶制御PLLシンセサイザー |
| 電波形式 | F3E | トーン信号 | 30kHz |
| 空中線電力 | 10mW以下 | 送信周波数安定度 | 10ppm以下 |
| 不要輻射 | 2.5 μW以下 | 基準周波数偏移 | ±20kHz |
| 最大周波数偏移 | ±30kHz | 電源電圧(別売り) | DC1.5V(単三乾電池×2) |
| 電池寿命 | 約6時間(アルカリ電池使用時) | 感度 | -74±3dB |
| インピーダンス | 600Ω | サイズ | 口径47.3×233mm |
| 重量 | 約209g | チャンネル/周波数 | 0/806.125MHz 1/806.500MHz 2/806.875MHz 3/807.250MHz 4/807.625MHz 5/808.000MHz 6/808.375MHz 7/808.750MHz 8/809.125MHz 9/809.500MHz |

| | | |
|---|---------------|--|
| 対応機種 | EA763CJ-5・-16 | |
| 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 | | |
| B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 | | |
| 発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。 | | |
| EA763CJ-5・-16に同梱されているワイヤレスマイクと同製品です。 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.