品番: EA763CJ-27

品名: [単3x2本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)



販売価格	22,800円 (税抜)/ 25,080円(税込)				
カタログ価 格	22,800円(税抜)/25,080円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/10/24 13:42現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					









仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-SPHMW5
型式	単一指向性ダイナミックマイク	アンテナ形式	内蔵アンテナ
送信周波数	806.125MHz~809.750MHz	発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー
電波形式	F3E	トーン信号	35kHz
空中線電力	10mW	送信周波数安定度	20ppm以下
不要輻射	2.5μW以下	基準周波数偏移	±30kHz
最大周波数偏移	±35kHz	電源電圧(別売)	DC3V(単3形乾電池×2)
電池寿命	約6.5時間(アルカリ電池使用時)	感度	-76±3dB
インピーダンス	220Ω	外形寸法	口径直径36mm×H240mm
重量	約190g	チャンネル周波数(CH/ 周波数)	0/806.125MHz 1/806.375MHz 2/807.125MHz 3/807.75MHz 4/809MHz 5/809.5MHz 6/806.25MHz 7/806.5MHz 8/807MHz 9/807.875MHz 10/808.5MHz

対応製品	EA763CJ-17	
		29/807.25MHz
		28/809.625MHz
		27/808.75MHz
		26/808.375MHz
		25/808.125MHz
		24/807.625MHz
		23/809.75MHz
		22/809.375MHz
		21/809.125MHz
		20/808MHz
		19/807.5MHz
		18/806.75MHz
		17/809.25MHz
		15/808.25MHz 16/808.625MHz
		14/807.375MHz
		13/806.875MHz
		12/806.625MHz
		11/808.875MHz

特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。

B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。

充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(EA763CJ-17)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。 ※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.