

品番：EA763CJ-6A

品名：ワイヤレスポータブル拡声器



販売価格	22,500円(税抜)／24,750円(税込)			
カタログ価格	22,500円(税抜)／24,750円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/07 22:28現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-SPAMP12
最大出力	10W	周波数特性	45Hz～18kHz
電源	リチウムイオン電池(内蔵)	充電時間	約3.5時間(5V/2A充電時)
サイズ	102×55×125(H)mm	重量	約380g
付属品	有線ヘッドマイク×2、ネックストラップ×1、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル×1、充電用USBケーブル×1、収納ケース×1、取扱説明書×1	連続使用時間	マイク使用で約10時間程度(50%音量) microSD・USBメモリ音楽再生時/約8時間程度(50%音量)
送信出力	Class 2	通信距離	最大10m ※使用環境によって異なります。
充電方法	USB給電(5V 2A)	運用電波帯域	2.4GHz
通信可能距離	最大30m	インターフェース(ワイヤレス送信機)	3.5mmステレオミニジャック
周波数特性(ワイヤレス送信機)	806.250MHz～809.500MHz	伝送距離(ワイヤレス送信機)	最大 30m
連続使用時間(ワイヤレ	約4～5時間	適合規格(Bluetooth	BluetoothVer.4.2

ス送信機)		部)	
対応プロファイル	A2DP, AVRCP		
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。			
軽量でコンパクトサイズながら最大10Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。			
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 ※32GBまでのUSBメモリ/microSDカードに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1kHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。			
教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。			
軽量でコンパクトサイズながら最大10Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。			
ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた60波の中から1波を自動選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。(空いている周波数を自動選択します)			
同じ部屋や同空間内での複数台を使用した環境でも混信することはありません。			
拡声だけでなく、音楽再生にも対応しているのでBGMも一緒に流せます。有線接続・Bluetooth接続・USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データ再生と、さまざまな方式に対応しています。			
FMラジオ再生機能付きです。			

代替品

	品番	EA763CJ-6B
	コメント	最大出力:25W

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.