

品番：EA763CJ-6B

品名：ワイヤレスポータブル拡声器



販売価格	25,800円(税抜)／28,380円(税込)		
カタログ価格	25,800円(税抜)／28,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/14 14:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1993ページ		



最大25Wの高出力で遠くまではっきり聞こえる
ワイヤレスヘッドマイクでスピーカーを卓上に置いたまま自由に動けるワイヤレス拡声器スピーカー

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-SPAMP15
最大出力	25W	周波数特性	スピーカー:80～18,000Hz ワイヤレスヘッドマイク:60～16,000Hz
電源	リチウムイオン電池(内蔵)	充電時間	約4時間(5V2A充電時)
サイズ	110(W)×56.6(D)×110(H)mm	重量	約400g
付属品	拡声器スピーカー×1、ワイヤレスヘッドマイク×1、充電用USBケーブル×2、収納ケース×1、取扱説明書	連続使用時間	スピーカー:マイク使用で約12時間程度(60%音量) ワイヤレスヘッドマイク:約4～5時間
送信出力	Class 2	通信距離	最大10m ※使用環境によって異なります。
充電方法	USB給電(5V 2A)	運用電波帯域	806.125～809.750MHz(B型帯10波より手動選択)
通信可能距離	最大30m	適合規格(Bluetooth部)	Bluetooth Ver.5.0

対応プロファイル	A2DP、AVRCP		
Lowインピーダンス			
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。			
聞き手に向けてスピーカーを設置できるので、背を向けて話す時もしっかりと声を届けられます。			
最大25Wの高出力で遠くまではっきりと伝えることができます。講義や講演、店頭販売などのイベント使用に最適です。			
ワイヤレスヘッドマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。			
同一空間内で複数台を使用した環境でも混信することはありません。(最大10台まで同時利用可能)			
上面のボタンは誰でも簡単に操作できるシンプル設計。電源をONにして音量を調節すればすぐに使うことができます。			
スピーカーもワイヤレスヘッドマイクも、電池交換が不要で繰り返し使える充電式です。 充電用USBケーブルが2本付属しています。			
Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。			
マイクはフレキシブルアームで自由自在に動きます。			
持ち運びや収納に適した専用収納ケースが付属しており安全に保管することができます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.