

品番：EA763CN-4

品名：15W 防滴型スピーカー



販売価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
カタログ価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 23:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

#### 仕様

メーカー	ノボル電機	型番	NP-315
定格入力	15W	インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	106dB以上 (1W/1m時、0.5、1、1.5、2kHz の 4 点平均)	再生周波数帯域	350Hz～8kHz (出力音圧レベルより-20dB以内)
サイズ	口径:280×180mm 全長:250mm	重量	2.6kg
取付金具	U字ブラケットL形	材質	ホーンマウス:ASA樹脂 ブラケット:ステンレス
防水性能	IPX5	耐電圧	AC100V 1分間 (ボイスコイル・ボデー間)
絶縁抵抗	DC100V 10MΩ以上 (ボイスコイル・ボデー間)	コード	約0.6m (VFF 0.75mm ×2)
耐候性に優れたASA樹脂を採用			
車載、建設機械用スピーカーとしてご利用いただけます。			
このスピーカーはトランスを内蔵していません。アンプの仕様をご確認の上でご利用ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

