

品番：EA763CS-3

品名：15W 防滴型スピーカー(IPX4)



販売価格	19,400円(税抜) / 21,340円(税込)		
カタログ価格	19,400円(税抜) / 21,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/04 09:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1997ページ		



#### 仕様

メーカー	ユニペックス (UNI-PEX)	型番	LHA-15T
定格インピーダンス	670Ω	IP値	X4
定格入力	15W	出力音圧レベル	101dB(1W/1m)
再生周波数帯域	150Hz~15kHz(偏差20dB)	サイズ	300×202×300mm
重量	2.7kg	取付金具	U字形ブラケットL形
音響パワーレベル	p=97dB(1W)	使用ユニット	φ12cmダイナミックスピーカ 8Ω

工場内及び屋外用

ホーンスピーカに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。

スピーカユニットには防滴コーン紙を採用しています。

スピーカ接続コードにコンセント方式を採用し、出力の整合が容易に行えます。

室内スピーカとして空間にフィットする斬新なデザインです。

非常放送設備委員会認定品ですので、非常放送設備のスピーカとして使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

