

品番：EA763CS-5B

品名：5W 防滴型スピーカー



販売価格	8,790円(税抜)／9,669円(税込)		
カタログ価格	8,790円(税抜)／9,669円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/17 11:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1956ページ		



仕様

メーカー	ユニベックス (UNI-PEX)	型番	CA-151
定格入力	5W	定格インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	105dB(1W/1m)	再生周波数帯域	400Hz～8kHz(－20dB)
サイズ	φ152×178mm	入力極性	2芯キャプタイヤコード (+:黒色、COM:白色)
取付金具	U字形ブラケットL形	使用温度範囲	-20～55℃ (結露のないこと)
防水・防塵性能	IP65 (JIS C 0920 耐塵形および防噴流形)	材質	ホーンマウス、レフレクター、カバー: ASA樹脂 ブラケット:ステンレス
重量	1.2kg		

丸形小口径一般拡声装置用 全天候型ホーンスピーカー

無線機の外部スピーカーや、工場内の製造ライン警報音の増設スピーカーに

振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用。音質はきわめて明快です。

外部のブラケット、ボルト、ねじ、ワッシャー類はステンレス製で、耐食性に優れています。

落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付が可能です。

RoHS10対応品

※設置上のご注意:水抜き穴が下になるように設置して下さい。

油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部分が劣化し、落下などの事故の原因となります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.