品番：EA763CS-6B

品名：5W 防滴型スピーカー

販売価格	9,790円（税抜）／ 10,769円（税込）			
カタログ価格	9,790円（税抜）／10,769円(税込)			
在庫数	最新在庫：2　（2026/03/17 11:04現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	1956ページ			

仕様

メーカー	ユニペックス（UNI-PEX）	型番	CT-151
定格入力	5W	定格インピーダンス	2kΩ(5W)　3.3kΩ(3W)　10kΩ(1W)　(ハイインピーダンス100系)
出力音圧レベル	105dB(1W/1m)	再生周波数帯域	400Hz～8kHz
非常用種別	L級	音響パワーレベル	p=108dB(1W)
指向特性区別	M	サイズ	φ152×198mm
入力極性	2芯キャプタイヤコード (+：黒色、COM：白色)	使用温度範囲	-20～55℃ (結露のないこと)
材質	ホーンマウス、レフレクター、カバー：ASA樹脂 ブラケット：ステンレス	取付金具	U字型ブラケットL型
防塵・防水性能	IP65	重量	約1.3kg
付属品	専用プラグ付コード（約50cm）		

丸型小口径一般拡声装置用　全天候形ホーンスピーカー

工場内及び屋外用に

振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用。音質はきわめて明快です。

マッチングトランス内蔵。多数同時使用及び延長配線に適しています。

コンセント切換方式を採用し、定格インピーダンスと入力ワット数を表示。 出力の整合が容易に行えます。
外部のボルト、ねじ類はステンレス製で、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付が可能です。
温度ヒューズを搭載。過大入力・ショート・誤配線で異常発熱した場合、安全機能が働きます。
・RoHS10対応品 ・日本消防検定協会認定品
※設置上のご注意：水抜き穴が下になるように設置して下さい。 油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部分が劣化し、落下などの事故の原因となります。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.