

品番：EA763CS-7A

品名：15W 防滴型スピーカー



販売価格	13,600円(税抜)／14,960円(税込)		
カタログ価格	13,600円(税抜)／14,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/30 14:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1956ページ		



仕様

メーカー	ユニベックス (UNI-PEX)	型番	CK-231/15
定格入力	15W	定格インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	108dB (1W/1m)	再生周波数帯域	320Hz～7.5kHz (偏差20dB以内)
指向角度	水平60°、垂直85° (2kHz - 6dB)	サイズ	口径:152x232mm 全長239mm
使用温度範囲	-20℃～55℃ (結露のないこと)	入力極性	2芯キャプタイヤコード (+:黒、COM:白)
取付金具	U字形ブラケットS形	材質	ホーンマウス、レフレクター、カバー: ASA樹脂 ブラケット:ステンレス
防塵・防水性能	IP65	重量	1.4kg

角型小口径一般拡声装置用 全天候形ホーンスピーカー

振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用。音質はきわめて明快です。

外部のブラケット、ボルト、ねじ類はステンレス製で、耐食性に優れています。

落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付が可能です。

IP65 (JIS C 0920 耐塵形及び防噴流形)に適合した防塵・防水構造

RoHS10対応品

※設置上のご注意:水抜き穴が下になるように設置して下さい。

油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部分が劣化し、落下などの事故の原因となります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.