

品番：EA763CS-9

品名：30W トランス付スピーカー



販売価格	29,900円(税抜)／ 32,890円(税込)		
カタログ価格	29,900円(税抜)／32,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 09:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1956ページ		



仕様

メーカー	ユニベックス (UNI-PEX)	型番	CT-510B
定格入力	30W	定格インピーダンス	330Ω(30W) 500Ω(20W) 670Ω(15W) (ハイインピーダンス100系)
非常用種別	L級	音響パワーレベル	p=110dB(1W)
指向特性区分	N	出力音圧レベル	108dB(1W/1m)
再生周波数帯域	225Hz～7kHz	サイズ	φ510×504mm (ホーンタイヤ除く)
入力極性	専用プラグ付コード (+: 黒色、COM: 白色)	取付金具	U字形ブラケットL形
材質	ホーンマウス:アルミニウム レフレクター、カバー:ABS樹脂 ブラケット:SPHC(溶融亜鉛メッキ)	防塵・防水性能	IP65
重量	約4.3kg	付属品	専用プラグ付コード(約79cm)
大口径一般拡声装置用 丸形ホーンスピーカー			
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用。音質はきわめて明快です。			
マッチングトランス内蔵。多数同時使用及び延長配線に適しています。			
コンセント切換方式を採用し、定格インピーダンスと入力ワット数を表示。			

出力の整合が容易に行えます。

外部のボルト、ねじ、ワッシャー類、溶融亜鉛メッキのブラケットはステンレス製で、耐食性に優れています。

日本消防検定協会認定品

※設置上のご注意:油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部分が劣化し、落下などの事故の原因となります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.