

品番 : EA763F-51B

品名 : AC100V/16W 扇風機(DCモーター式/リモコン付)



販売価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
カタログ価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/03/19 07:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0061ページ		



メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LFD-306L
電源	AC100V(50/60HZ共用)	消費電力	16W
待機電力	0.8W	サイズ	約35.5(W)×約36.5(D)×約68.0~86.0(H)cm
重量(g)	2900	高さ調整	約68~86cm
コードの長さ	約1.5m	首振り角度調整	左右首振り:75°(自動) 上下首振:0~20°、0~-16°(手動)
入切タイマー	入:2、4、6h 切:1、2、4h	モード切替	微風、連続、リズム
風量調整	3段階(弱・中・強)	羽根径	30cm(7枚羽根)

リモコン付

フルリモコン式なので、遠い場所からでもラクに操作できます。

7枚の羽根でやさしく、自然な風を送ります

エネルギー効率の良いDCモーター採用で省エネできる、静音モード搭載の扇風機です。

やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたりモコン式リビング扇です。

超微風モード搭載で長時間でも疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。

代替品

	<p>品番 EA763F-53 コメント マイナスイオン機能付き</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.