品番：EA763F-52B

品名：AC100V/20W 扇風機(DCﾓｰﾀｰ式/ﾘﾓｺﾝ付)

販売価格	10,000円（税抜）／ 11,000円（税込）		
カタログ価格	10,000円（税抜）／11,000円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/17 00:16現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ（IRIS OHYAMA）	型番	LFD-306H
重量(g)	4200	電源	AC100V（50/60HZ共用）
消費電力	20W	コードの長さ	約1.5m
待機電力	0.2W	サイズ	約36.5(W)×約36.5(D)×約91.0～110.0(H)cm
風量調整	連続：12段階(1～12) リズム：3段階(1～3) 快眠：3段階(1～3)	モード切替	連続、リズム、快眠、微風、そよ風
切タイマー	0.5、1、2、4h	角度調整	左右首振り：75°(自動) 上下首振：0～20°、0～-16°(手動)
リモコン付			
エネルギー効率の良いDCモーター採用で省エネできる、静音モード搭載の扇風機です			
フルリモコン式なので、遠い場所からでもラクに操作できます			
7枚の羽根でやわらかく、自然な風を送ります			
羽根径	30cm羽根(7枚)		

代替品

品番　EA763F-51B

コメント　仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.