

品番：EA763F-53

品名：AC100V/35W 扇風機(リモコン付)



販売価格	9,600円(税抜) / 10,560円(税込)		
カタログ価格	9,600円(税抜) / 10,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 31 (2026/03/19 06:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0061ページ		



### 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LFA-306
電源	AC100V(50/60HZ共用)	サイズ	350(W)×350(D)×680~860(H) mm
重量	約3.1kg	消費電力	50Hz: 37W 60Hz: 43W
風量調整	3段階(弱・中・強)	角度調整	左右: 75°(自動) 上下: 0~20°/上向き、 0~16°/下向き(手動)
切タイマー	1、2、4h	羽根サイズ・枚数	30cm・7枚
モード切替	連続、リズム、イオン	機能	イオン、LED消灯
コード長	約1.5m		

リモコン付

イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。

7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。

優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。

操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。

強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。

連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。

#### 代替品



**品番** EA763F-51B  
**コメント** DCモーター式/7枚羽根

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.