

品番：EA763F-54B

品名：AC100V/23W サーキュレーター扇風機(28畳用)



販売価格	16,500円(税抜) / 18,150円(税込)		
カタログ価格	16,500円(税抜) / 18,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/07/08 17:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	STF-SDC15TEC-W
適用床面積	28畳	羽根径	15cm羽根
首振り角度調節	上下:-15°~90°(自動) 左右:60°/90°/120°(自動)	送風モード	リズム・扇風機・おやすみ
調整風量数	10段階	高さ調整	3段階(60cm/66.5cm/70cm)
入切タイマー	2/4/8時間	コード長	約1.7m
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	23W
サイズ	245(W)×245(D)×600~700(H) mm	重量	2kg
材質	ABS樹脂、POM樹脂	静音	27dB未満(風量1~3)

扇風機のやさらかな涼しさとサーキュレーターの強力な攪拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。


特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。

工具不要で前後ガードと羽根まで分解できるため、お手入れ簡単!清潔にご使用頂けます。

シーンに合わせて高さ調整可能

リモコン付き

代替品

	<p>品番 EA763F-55B</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.